

## Lakape

### Euronorm-stapelbak

#### Favorit

hoogte x lengte x breedte 145 x 300 x 200 mm, inhoud 5,5 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten

VE 8 stuks

Artikelnummer: 203987



## Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit












### Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 145 x 300 x 200 mm
- inhoud 5,5 l
- draagvermogen 25 kg
- belasting 500 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                 |               |                                  |  |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| baktype         | Stapelbak     | vloerconstructie                 | gesloten                                     |
| euronorm        | ja            | draagvermogen                    | 25 kg  |
| inhoud          | 5,5 l         | last                             | 500 kg                                       |
| hoogte          | 145 mm        | plafond                          | als accessoire (niet inbegrepen)             |
| lengte          | 300 mm        | geschikt voor levensmiddelen     | ja   |
| breedte         | 200 mm        | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| materiaal       | polypropyleen | temperatuurbestendigheid         | -20 °C tot +80 °C                            |
| stapelbaar      | ja            | geschikt voor rollenbanen        | ja   |
| nestbaar        | nee           | kleur                            | blauw  |
| vouwbaar        | nee           | garantie                         | 5 jaar                                       |
| wandconstructie | gesloten      | gewicht                          | 4 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 101593 |    | koffergreep, voor stapelbak, in zwart   |
| 101596 |   | etikethoes voor stapelbak   |
| 102189 |  | inzetbak, voor stapelbak 13 l, hoogte x lengte x breedte 120 x 86 x 73 mm, van polypropyleen in geel  |
| 508883 |  | afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart   |
| 508892 |  | oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart   |
| 509425 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet   |
| 509428 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet  |
| 530307 |   | etikettencлип voor Euronorm-stapelbak, van metaal   |
| 531616 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet  |
| 531617 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet  |
| 789403 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden                      |
| 992484 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg |

Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |  |   |
| 229873 |  | barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm   |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |