


## Gmöhling chariot conteneur aluminium

force 250 kg, capacité 355 l, hauteur x longueur x largeur 985 x 930 x 525 mm, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 204135



**GMÖHLING**



## Gmöhling Chariot conteneur aluminium

chariot conteneur aluminium





- force 250 kg
- capacité 355 l
- hauteur x longueur x largeur 985 x 930 x 525 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention		abaissable
type de chariot	chariot conteneur	couvercle	non
matériau	aluminium	verrouillable	non
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	985 mm	pneumatique	caoutchouc plein
longueur	930 mm	roulement	roulement à rouleaux

largeur	525 mm	Diamètre de roue	125 mm
capacité	355 l	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
fonction rehausse	1 paroi longitudinale semi-abaisable	Poids	24 kg
finition paroi	nervures sur le pourtour		

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm