

## META

### palletstelling - grondveld

#### MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 5500 x 1825 x 1100 mm, vaklast 2225 kg, 3 niveaus met traversen, 8 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 221050



Das Lagersystem



## META Palletstelling MULTIPAL

### Basisstelling

palletstelling - grondveld



- hoogte x breedte x diepte 5500 x 1825 x 1100 mm
- veldlast 6675 kg
- vaklast 2225 kg
- vak hoogte x breedte 1650 x 1800 mm
- 3 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar

- 8 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 1000 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

## Technische details





meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingtype	palletstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	grondveld	vakhoogte	1650 mm
materiaal	staal	vakbreedte	1800 mm
hoogte	5500 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1825 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
diepte	1100 mm	opstelhoek uitrichting	recht
vaklast	2225 kg	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
veldlast	6675 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
standplaatsen aantal	8 stuks	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
opslagniveaus aantal	4 stuks	levering	gedemonteerd
opslag	in de lengte	certificering	GS // RAL-keurmerk
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
legborden / schappen aantal	3 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
legbord-/niveautype	traversen	gewicht	147,9416 kg

## Gerelateerde Producten

220966		roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 1825 x 1100 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 35 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221023		Lengtraversen voor palletstelling, lengte 1825 mm, max. veldlast 13600 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 2700 / 2750 kg, 2 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt

		met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
223688		palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 5500 x 1910 x 1100 mm, vaklast 2225 kg, 3 niveaus met traversen, 8 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691863		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 250 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
736815		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767615		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

### Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendedek doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit