

C+P

armoire de charge batterie

Serie 89 COMFORT

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement thermolaqué en RAL3000 rouge vif



Numéro d'article: 228467

C+P Armoire de charge de batterie Serie 89 COMFORT

avec tablette électrique innovante

armoire de charge batterie

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de 3 tiroirs, 3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette
- équipement électrique : pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, 3 raccords pour réglettes multiprise
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- poignée encastrée

- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- soubassement patins en plastique
- corps avec revêtement thermolaqué en RAL7035 gris clair
- face avant avec revêtement thermolaqué en RAL3000 rouge vif
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	revêtement thermolaqué
type d'armoire	armoire de charge batterie	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type de porte	porte à double battant	couleur de la face avant	rouge feu // RAL3000
hauteur	1950 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	930 mm	soubassement	patins
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	3 tiroirs, 3 tablettes de rétention électriques, 1 tablette	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	70 kg	glissière	rail télescopique
nombre de tiroirs	3 pièce	extension	100 %
charge tablette coulissante	50 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre de prises	15 pièce	poignée	poignée encastrée
raccordement	fiche à contact de protection	Numéro d'enregistrement DEEE	DE68052883
équipement électrique	pour chaque tablette de rétention électrique : 5 prises de courant 230 V, ventilateur, raccords du ventilateur, disjoncteur	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
matériau	acier	Marque selon le registre allemand	C+P
surface de corps	revêtement thermolaqué	Poids	90,9537298140001 kg

Accessoires

228525		Tapis en caoutchouc mousse, hauteur x largeur x profondeur 3 x 750 x 435 mm, en noir
228526		tablette amovible électrique pour armoire de charge batterie, largeur x profondeur 930 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228527		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 930 x 500 mm, ruban adhésif inclus