

## benne basculante PE

hauteur x longueur x largeur 790 x 1530 x 960 mm, force 150 kg, en rouge, soubassement passages de fourche

Numéro d'article: 236047



benne basculante PE

- hauteur x longueur x largeur 790 x 1530 x 960 mm
- hauteur d'arête de renversement 420 mm
- force 150 kg
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- mécanisme à ciseaux contre un basculement brusque
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en rouge
- soubassement passages de fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 150 mm
- écartement fourreaux de fourche 226 mm
- poids 74 kg

### Détails techniques

type de récipient	benne basculante	fonction de basculement	manuel
hauteur	790 mm	exécution basculement	mécanisme à ciseaux contre un basculement brusque
longueur	1530 mm	soubassement	passages de fourche

largeur	960 mm	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
charge	150 kg	largeur des fourreaux de fourche	150 mm
hauteur d'arête de renversement	420 mm	écartement fourreaux de fourche	226 mm
matériau	polyéthylène	couleur	rouge
propriété matériau	étanche aux liquides	Poids	74 kg
structure de cloison	plein		