

Walther Faltsysteme vouwkrat

hoogte x lengte x breedte 310 x 600 x 400 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen in blauw, wanden doorbroken met grijpopening aan kopzijde, legbord gesloten



Artikelnummer: 239895



Walther Faltsysteme Euronorm-vouwkrat

in industriekwaliteit

vouwkrat

- hoogte x lengte x breedte 310 x 600 x 400 mm
- inhoud 60 l
- In euromaet
- van polypropyleen in blauw
- wanden doorbroken met grijpopening aan kopzijde
- legbord gesloten
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +70 °C
- Gecertificeerd met "Der blaue Engel"

Technische details

| | | | |
|----------|----------|------------------|-----------------------|
| baktype | vouwkrat | wand uitrusting | grijpopening kopzijde |
| euronorm | ja | vloerconstructie | gesloten |
| inhoud | 60 l | kopzijde | met grijpopening |
| hoogte | 310 mm | plafond | nee |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| lengte | 600 mm | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +70 °C |
| breedte | 400 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| materiaal | polypropyleen | geschikt voor rollenbanen | ja |
| recyclebaar | ja | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| stapelbaar | ja | draaginstallatie | draaggrepen |
| nestbaar | nee | kleur | blauw |
| vouwbaar | ja | kenmerk | "Der blaue Engel" |
| wandconstructie | doorbroken | gewicht | 2,6 kg |

Gerelateerde Producten

239903



oplegdeksel, van polypropyleen, voor vouwkrat, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, breedte x diepte 400 x 600 mm, in blauw

Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

528205



verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag