

## C+P lockerkast Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, met 15 vakken, verdeling 3x5, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Artikelnummer: 260466

Clanic+



### lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- met 15 vakken, verdeling 3x5
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-



structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

## Technische details

hoogte onderbouw	100 mm	kleur voorkant	RDS 110 80 60 viridinegroen
meubeltype	kast	oppervlak romp	gemoffeld
type kast	lockerkast	oppervlak front	gemoffeld
hoogte	1950 mm	type deur	openslaande deur
breedte	1200 mm	deuraanslag	rechts
diepte	500 mm	openingshoek deur	110 °
kast uitrusting	vakken	opstelling	wand
vakken aantal	15 stuks	levering	voorgemonteerd
verdeling vakken	3x5	garantie	10 jaar
onderbouw	sokkel	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
afsluitbaar	ja	stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen
sluitsysteem	cilinderslot	deurdemping	ja
materiaal	staal	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
materiaal verwerking	gelast	gewicht	73,8 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

## Gerelateerde Producten

271467		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
271474		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272049		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel

272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof
273067		veiligheidsslot met draaivergrendeling voor hangslot, voor lockerkast, inbraakbestendig door vrijloop - draait in gesloten toestand door en grijpt pas in na verwijdering van het hangslot, zonder meerprijs! Bestellen volgens het aantal deuren. Alleen te bestellen in combinatie met het hoofdartikel.