

opzetkast voor locker

4 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen



Artikelnummer: 267203



opzetkast voor locker

- 4 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Technische details

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|--------------|
| type kast | opzetkast | afsluitbaar | ja |
| voor kasttype | locker | sluitsysteem | draaigrendel |
| vakken | 4 stuks | materiaal romp | staal |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| hoogte | 500 mm | oppervlak romp | gemoffeld |
| breedte | 1000 mm | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| binnenhoogte | 471 mm | materiaal front | staal |
| diepte | 500 mm | oppervlak front | gemoffeld |
| breedte vak | 250 mm | kleur voorkant | RDS 110 80 60 viridinegroen |
| type deur | vleugel deur | opstelling | wand |
| deuraanslag | rechts | titel kasten | \$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren |
| openingshoek deur | 110 ° | voor beugelsterkte | 6-8 mm |
| deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| doorgangmaat deur (li.) | 433 mm | gewicht | 17,51661 kg |