

Bedrunka + Hirth établi

hauteur x largeur x profondeur 860 x 1500 x 750 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 100 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 armoire, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 504360



Bedrunka + Hirth Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 860 x 1500 x 750 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 100 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 3 tiroirs
- à droite 1 armoire
- armoire avec 1 tablette réglable
- hauteur des tiroirs 3x200 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage






- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 3 années de garantie


Détails techniques










type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	100 kg
type de table	éta bli	extension tiroir	100 %
Exécution du bâti	4 pieds	glissière tiroir	glissière à galets avec roulements à billes
forme de châssis	piè tement 4 pieds	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur	860 mm	poignée	poignée barre
largeur	1 500 mm	champ d'inscription	bandes d'inscription
profondeur	750 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
épaisseur de panneau	40 mm	surface de plaque	huilé
charge	100 kg	couleur de la plaque	hêtre
hauteur réglable	non	matériau de châssis	acier
conducteur d'électricité	non	surface de châssis	finition peinture époxy
équipement établi	3 tiroirs, 1 armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
soubassements à gauche	3 tiroirs	système de fermeture	serrure à cylindre
soubassements à droite	1 armoire	fonction de fermeture	verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire
nombre de tiroirs	3 pièce	nombre de portes	1 pièce
nombre x hauteur tiroirs	3x200 mm	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	3 pièce	garantie	3 années
largeur utile du tiroir	600 mm	Poids	154 kg
profondeur utile du tiroir	600 mm		

Accessoires

504389		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 8 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504393		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 10 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504395		tapis en caoutchouc strié pour tiroir, largeur x profondeur 600 x 600 mm

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
--------	---	---

218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair