

TECALEMIT elektrovatpompset

voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas, maximale pompcapaciteit 31 liter per minuut, dompeldiepte 1600 mm

Artikelnummer: 510539



TECALEMIT Elektrische pomp

elektrovatpompset



- set bestaande uit: pomp, slang en tapventiel
- voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas
- maximale pompcapaciteit 31 liter per minuut
- transporthoogte 8 m
- dompeldiepte 1600 mm
- schroefdraad G2" buiten
- aanzuigniveau met overloopbeveiliging, knikbeschermingsveer en thermische beveiliging
- stroomaansluiting 12 V
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- behuizing van kunststof

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	veiligheidsuitrusting vat-/conta	aanzuigniveau met overloopbeveiliging, knikbeschermingsveer en thermische beveiliging
vaten-/containerhandling	pomp	aansluiting	G2" buiten

pomptype	elektrovatpompset	materiaal behuizing	kunststof
medium	diesel, stookolie, koelvloeistof	stroomaansluiting	12 V
max. viscositeit	20 mPas	uitvoering	standaard
opslagbak	jerrycan, vat	ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
bediening	elektrisch	WEEE-registratienummer	DE82006647
max. pompcapaciteit l/min	31 l/min	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
transporthoogte/zuighoogte	8 m	merk volgens EAR-registers	TECALEMIT
dompeldiepte	1600 mm	gewicht	2,8 kg
pompset uitrusting	pomp, slang en tapventiel		

Gerelateerde Producten

160061		debietmeter, meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten
206264		tappistool voor elektrische pomp

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm