

## Rollcart steekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat  
breedte x diepte 450 x 340 mm,  
constructie van staal (gelast),  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met lucht-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 526642



## Rollcart Steekwagen

### Draagvermogen 250 kg

steekwagen



- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 450 x 340 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- ergonomische beugelgreep
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 230 mm
- wielnaaf met rollager

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	klapfunctie	steekplaat // zijwanden
type kar	steekwagen	trapslede	nee
draagvermogen	150 kg	banden	lucht
breedte schep	450 mm	wiellager	rollager
diepte schep	340 mm	wiel-ø	230 mm
materiaal	staal	materiaal velg	kunststof

materiaal verwerking	gelast	veiligheidsgreep	nee
oppervlak	m. poedercoating	hoogte	1100 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	breedte	660 mm
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	11 kg

### Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm