

## Opbergtoeren

hoogte x breedte x diepte 290 x 555 x 350 mm, romp met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7000 pelsgrijs, passend voor 2 koffer, koffer van staal, koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw



**Artikelnummer: 530889**

## Opbergtoeren voor assortimentskoffer

### zonder assortimentskoffers

Opbergtoeren

- hoogte x breedte x diepte 290 x 555 x 350 mm
- van staal
- romp met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7000 pelsgrijs
- lade met kogelgelagerde telescooprails - volledig uittrekbaar
- Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met veiligheidsslot
- passend voor 2 koffer
- koffer van staal
- koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- inhoud levering: zonder koffer

## Technische details

baktype	Assortimentskoffer	materiaal koffer	staal
euronorm	nee	materiaal behuizing	staal
hoogte	290 mm	sluitsysteem	veiligheidsslot
breedte	555 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
diepte	350 mm	oppervlak	m. poedercoating

incl. assortimentskoffer	nee	kleur behuizing	pelsgrijs // RAL7000
passend voor koffertype	1xB und 1xF	kleur koffer	briljantblauw // RAL5007
uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails	kleur	pelsgrijs // RAL7000
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	inhoud levering	zonder koffer
uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade	gewicht	10,7 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten

530881		assortimentskoffer type B, hoogte x breedte x diepte 50 x 472 x 340 mm, 30 bakken, koffers van staal / bakken van Polystyreen, koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, bakken in gekleurd
530885		assortimentskoffer type F, hoogte x breedte x diepte 118 x 472 x 340 mm, 60 bakken, koffers van staal / bakken van Polystyreen, koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, bakken in gekleurd

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, Met standaardzitting uit beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
202949		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 605 x 410 mm, etage(s) van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
520205		gereedschapstrolley, hoogte x breedte x diepte 880 x 540 x 320 mm, 2 laden, materiaalbox, gereedschapsbox, van RVS/kunststof in zilverkleurig
530120		werkplaatskast, hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaus met opvanglegborden, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw