




EN 388:2016

EN 407

EN 12477



2123



413X4X

Typ A+B

Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh, "Gold",

Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh "Gold", Handinnenfläche aus Rindvollleder, Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder, natur, Länge ca. 35 cm, komplett gefüttert - für mehr Tragekomfort, Pulsschutz, leichter Wärmeschutz, gekederte Nähte

Artikel-Nr.: 531813

Beschreibung: Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh, "Gold", 35 cm, komplett gefüttert

Material: Handinnenfläche Rindvollleder / Handrücken und Stulpe Rindspaltleder

Farbe: natur

Größe: 8,9,10,11,12

Normen: Kategorie II EN 388:2016 2123X EN 12477 Typ A+B 413X4X

Verpackungs Einheiten: 1 Paar / 60 Paar

Stulpenart: Stulpe aus Spaltleder

Schutzklasse Kategorie PSA: PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.

Herstellungsverfahren für Liner: Vernäht

EN 388:2016

- Abriebfestigkeit: 2
- Schnittfestigkeit: 1
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Durchstichfestigkeit: 3

EN 407

- Brennverhalten: 4
- Kontakt: 1
- Konvektion: 3
- Strahlend: X
- Geschmolzenes Metall: 4
- Geschmolzenes Metall: X

EN 12477

- Typ A+B

Art des Schutzes: Mechanischer Schutz
Thermische Risiken

Lederart: Rinderspaltleder
Rindvollleder

- ■ ■ ■ ■ Abrieb
- ■ ■ ■ ■ Schnitt
- ■ ■ ■ ■ Weiterreißfestigkeit
- ■ ■ ■ ■ Durchstich
- ■ ■ ■ ■ Rutsicherheit
- ■ ■ ■ ■ Feingefühl
- ■ ■ ■ ■ Atmungsaktivität