

## B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte

Symbol/Text: "Notausgang", Pfeil  
rechts/links, Wand, Höhe x Breite x  
Tiefe 195 x 274 x 44 mm

Artikelnummer: 139275



## B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte

### zur Wandmontage

LED-Notausgangszeichenleuchte

- Symbol/Text: "Notausgang"
- Pfeil rechts/links
- Wand
- Aus Plexiglas, Gehäuse aus Aluminium
- Schutzart IP40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
- Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 27 m
- Dauer Notlicht 3 h
- Spannungsversorgung über Netzbetrieb 230V AC/ Akku
- Höhe x Breite x Tiefe 195 x 274 x 44 mm
- Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
- Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

## Technische Details

|                          |                                                                                            |                                   |                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Verkehrssicherung        | Sicherheitskennzeichnung                                                                   | Spannungsversorgung               | Netzbetrieb 230V AC/ Akku       |
| Sicherheitskennzeichnung | LED-<br>Rettungszeichenleuchte                                                             | Sicherheitsmarkierung<br>Funktion | AUTOTEST, Umschaltung           |
| Darstellung              | Symbol                                                                                     | LED                               | ja                              |
| Symbol/Text              | Notausgang                                                                                 | Höhe                              | 195 mm                          |
| Richtungsangabe          | rechts/links                                                                               | Breite                            | 274 mm                          |
| Norm                     | Einzelbatterie-Notleuchte<br>gemäß DIN EN 60598-1,<br>DIN EN 60598-2-22 und DIN<br>EN 1838 | Tiefe                             | 44 mm                           |
| IP Schutzart             | 40: Fremdkörper > 1mm,<br>kein Wasserschutz                                                | Lieferumfang                      | Standardsatz<br>Hinweisschilder |
| Aufstellung/Montage      | Wand                                                                                       | WEEE-<br>Registrierungsnummer     | DE85759272                      |
| Erkennungsweite          | 27 m                                                                                       | WEEE-Geräteart                    | Kleingerät KAT 5                |
| Notlichtdauer            | 3 h                                                                                        | Marke laut EAR-Register           | B-Safety                        |
| Material                 | Plexiglas                                                                                  | Gewicht                           | 1,1 kg                          |
| Material Gehäuse         | Aluminium                                                                                  |                                   |                                 |