

Rollcart Bordwandwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 770 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157982



Rollcart Bordwandwagen

Bordwandwagen


- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 770 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung







Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	Sicherungsrand	nein
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladehöhe	285 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	770 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Holz	Durchmesser Rad	200 mm
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Höhe	990 mm
Höhe Aufbauten	230 mm	Länge	1320 mm
nestbar	nein	Breite	800 mm
Material	Stahl	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Gewicht	51 kg

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158406		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 400 kg, Rad Ø x Breite 230 x 65 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar