

Cascoo Lenkrolle



Traglast 500 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243615

Lenkrolle

- Traglast 500 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	500 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	60 mm
Rad-Ø	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,45 kg