

PAVOY

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 528767



PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank
- links 6 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 6x100 mm
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 80 %
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie





Technische Details

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Möbeltyp | Tisch | Fronthöhe | 100 mm | 6 Stück |
| Tischtyp | Werkbank | Schubladentraglast | 20 kg | |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszug Schublade | 80 % | |
| Höhe | 915 mm | Auszugsführung Schublade | kugelgelagert | |
| Breite | 1090 mm | Griff | Griffleiste | |
| Tiefe | 600 mm | Material Platte | Multiplex | |
| Stärke Platte | 25 mm | Farbe Platte | Buche | |
| Traglast | 400 kg | Material Gestell | Stahl | |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet | |
| elektrisch leitend | nein | Farbe Gestell | lichtgrau | |
| Werkbank Ausstattung | 6 Schubladen, 1 Schrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet | |
| Unterbauten links | Schubladen | Türen Anzahl | 1 Stück | |
| Unterbauten rechts | 1 Schrank | fahrbar | ja | |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Garantie | 10 Jahre | |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x100 mm | Gewicht | 68 kg | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 100226 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 100228 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 100230 |  | Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 527857 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 119026 |  | Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung |
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 524705 |  | Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber |