

## PAVOY

### Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 528767



### PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank
- links 6 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 6x100 mm
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 80 %
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie





## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Fronthöhe	100 mm	6 Stück
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	20 kg	
Gestellform	4-Fußgestell	Auszug Schublade	80 %	
Höhe	915 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	
Breite	1090 mm	Griff	Griffleiste	
Tiefe	600 mm	Material Platte	Multiplex	
Stärke Platte	25 mm	Farbe Platte	Buche	
Traglast	400 kg	Material Gestell	Stahl	
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	
elektrisch leitend	nein	Farbe Gestell	lichtgrau	
Werkbank Ausstattung	6 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet	
Unterbauten links	Schubladen	Türen Anzahl	1 Stück	
Unterbauten rechts	1 Schrank	fahrbar	ja	
Schubladen Anzahl	6 Stück	Garantie	10 Jahre	
Schubladen Anzahl x Höhe	6x100 mm	Gewicht	68 kg	

## Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

## Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannensboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber