


hofs

Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 800 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 918368



hofs System-Steckregal

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1325 x 800 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1325 x 800 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 2-fache Sicherheitskantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe





Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen

- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar




Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | beidseitig |
| Regaltyp | Systemregal | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Ständer | kunststoffbeschichtet |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Oberfläche Traversen | kunststoffbeschichtet |
| Material | Stahl | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Höhe | 2000 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Längstraversen |
| Breite | 1325 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Tiefe | 800 mm | Farbe Traversen | enzianblau // RAL5010 |
| Fachlast | 200 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Feldlast | 1600 kg | Farbe Ausführung | enzianblau/verzinkt // RAL5010 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Fachbreite | 1325 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachtiefe | 800 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 50 mm | Gewicht | 76,4 kg |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Sicherheitskantung | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 917886 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1025 x 800 mm, Fachlast 200 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 918641 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1325 x 800 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |