

Dubbele motorsturingsbediening voor Niko Home Control, black coated

161-51036

4 jaar
garantie

Met deze drukknop stuur je twee groepen van rolluiken, gordijnen of zonweringen. Hij wordt via een klik-mechanisme op de muurprint bevestigd. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

Technische gegevens

Dubbele motorsturingsbediening voor Niko Home Control, black coated.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Opdruk: Op de bovenste en onderste toetsten staan pijltjes gedrukt die aangeven of je het rolluik, de zonwering of jaloezie op- of neerlaat. Op de middenste toets(en) staat een rolluik gedrukt om de favoriet-toets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat het rolluik, de zonwering of jaloezie meteen naar de ingestelde positie.
- Kleur: black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

