




Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - kaltweiß V2



kWh/1000h:	10,00
Lumen:	900
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz


LED: 10Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Reichweite ca. 15 Meter
Lumen: 901lm, 90lm/Watt
Kaltweiss: 6000K ±150
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 10

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	115*90*105
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	0.69 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black