


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4365 Plattenständer (ohne Bügel)



Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 GummifüÙe. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1200
Nutzflächenlänge (mm)	1600
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1765
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	100
Gewicht (kg)	51
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976020143