

**Artikelnummer:** 97194

**Kurzbeschreibung:** Handgrieproller met 2 laadvlakken, L 600 x B 500 mm

**Langbeschrijving:** Handgrieproller met 2 laadvlakken, L 600 x B 500 mm: Deze grieprol met 2 laadvloeren is ideaal voor kleinere ladingtransporten in smalle ruimtes en gangen. De bijzonder wendbare en eenvoudig te bedienen stuurrol met 2 laadvlakken helpt bij het moeiteloos transporteren van kleinere leveringen van goederen. Deze grieprol met 2 laadvlakken is een onmisbare begeleider voor kleinere voorwerpen die door smalle gangpaden moeten worden getransporteerd. Door zijn breedte is de griepwals ideaal voor transport door smalle gangen. De 2 legplanken zijn gemaakt van houten panelen met beukenhouten decor en bieden voldoende ruimte voor dossiers, dozen en soortgelijke voorwerpen. Beide zwenkwielen zijn voorzien van massief rubberen banden in de rollager. De remmen van de stuurwielen zijn getest volgens de Europese norm EN 1757-3 en vergemakkelijken het in- en uitladen van de stuurrol. De niet-roterende bokwielen met massief rubberen banden in de rollager zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit. De gepoedercoate stalen buisbehuizing in RAL 5010 gentiaanblauw maakt het mogelijk om goederen met een totaalgewicht tot 200 kg op de grieprol met 2 laadvlakken te vervoeren. <b>Technische details</b>

- Laadoppervlak L x B: 600 x 500 mm
- Buitenafmetingen L x B: 900 x 500 mm
- Vloerhoogte: 190 / 720 mm
- Stalen buis a": 26,9 x 1,75 mm
- Hoogte duwbeugel: 950 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a": 125 mm
- Eigen gewicht: 18 kg

