



14030000

Polyestergehäuse Polyester Flansch

270 x 541 x 136 mm

Polyestergehäuse Polyester Flansch 270 x 541 x 136 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)**Technische Daten**

Höhe	270 mm
Breite	541 mm
Tiefe	136 mm
Material	Polyester
Farbe	kieselgrau (RAL 7032)
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-60 °C
max. Temperatur	130 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan)(Standard)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	4.8 kg
GTIN	4250157913708

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10061723

Tragschiene TS 35/7,5 für 14.03xxxx



10062102

Erdschiene für 14.03xxxx



14000013

Montageplatte für 14.03xxxx



14000020

Polyester Blindflansch



14000025

Polyester Verbindungsflansch