

**Kabelschuh
KQI-M8/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQI-M8/-2,5
Best.-Nr.	1492330000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
KQI-M8/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1,427 g

Verbinder

Anschlusslänge (l)	23 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	14 mm
Bohrung	M8	Innendurchmesser Flansch (d2)	8,4 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	4,4 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	2,3 mm
Kennfarbe	blau	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datenblatt**Kabelschuh
KQI-M8/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen