





### SYSKON P500


#### 500 W Ausgangsleistung




Autorange-Kennlinie im Vergleich zu Rechteckkennlinien

### SYSKON P800

#### 800 W Ausgangsleistung



#### 1500 W Ausgangsleistung




### SYSKON P1500




### SYSKON P3000

#### 3000 W Ausgangsleistung



#### 4500 W Ausgangsleistung



### SYSKON P4500



Software siehe Kapitel 06 - 12

#### TECHNISCHE DATEN

Typ	Artikel
SYSKON P500	K346A
SYSKON P800	K347A
SYSKON P1500	K353A
SYSKON P3000	K363A
SYSKON P4500	K364A
IEEE488-Interface	K384A

Typ	Leistung	Spannung	Strom	Abmessungen B x H x T (mm)		Gewicht (ca. kg)
	P <sub>nenn</sub> [W]	U <sub>Set</sub> [V]	I <sub>Set</sub> [A]	Tischgerät	19"-Rack	
SYSKON P500	500	0 ... 60	0 ... 30	447 x 102 x 541	2 HE x 501	10
SYSKON P800	800	0 ... 60	0 ... 40	447 x 102 x 541	2 HE x 501	10
SYSKON P1500	1500	0 ... 60	0 ... 60	447 x 102 x 541	2 HE x 501	10
SYSKON P3000	3000	0 ... 60	0 ... 120	447 x 191 x 541	4 HE x 501	16
SYSKON P4500	4500	0 ... 60	0 ... 180	447 x 191 x 541	4 HE x 501	20

Zubehör auf SEITE 05 - 10