


AMMP 16/7

Adapter, Messing vernickelt, M16 / Pg7



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	16
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	7
Schlüsselweite SW	14 mm
Eckmaß E	16 mm
Außendurchmesser ED	18 mm
Gesamtlänge TL	7,5 mm
Form	B
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063913
Typ	AMMP 16/7
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
ORD-E 16	10064698

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com