



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Classic Control system
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _e	10 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI
Polarität Abzweigeinheit	L1 + N + PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Schlossfarbe Abzweig	Grün

Zusatzmerkmale

Farbe	Creme (RAL 9001)
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Schutzart	Ohne Schutz
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² für 0,8 m lang
Breite	55 mm
Tiefe	12,5 mm
Höhe	42 mm
Produktgewicht	100 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	66,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	14,500 cm

VPE 2 Länge	39,000 cm
VPE 2 Gewicht	764,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	97,776 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------