

# Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50101

Seite 1 von 2



- Neues, attraktives Design
- Lautstarker Kombi-Signalgeber
- LED-Leuchte zeigt verschiedene Funktionen an (z.B. Aktivierungsbestätigung)
- Robustes, UV-resistentes, wetterfestes Gehäuse
- Helle SMD LEDs

**Zuverlässige Alarmierung** Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmkette. Die Sirene des Kombi-Signalgebers erzeugt bei Alarm einen sehr lauten Signalton mit 100 dB Schalldruck. Zusätzlich blinkt auch die rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz). Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer festgelegten Zeit endet.

**Schutz vor Sabotage** Die Sirene kommuniziert mit der Secvest Zentrale über die Frequenz 868 MHz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Deckel- und Abrisskontakt schützen die Funk-Außensirene gezielt vor Sabotage. Der optimierte Abrisskontakt ist fein einstellbar und passt sich so an jede Wandoberfläche an. Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Funk-Außensirene automatisch Alarm oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest weiter.

**Einfache Montage** Das neue, attraktive Design macht die Funk-Außensirene nicht nur optisch zum Hingucker, sondern erleichtert auch die Montage. Da der Deckel der Frontklappe mit einem Scharnier fixiert ist, kann die Sirene auch mit einer Hand montiert werden.

# Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50101

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Batterie - Typ	Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986)
Breite	210,6 mm
Bruttogewicht	2,128 kg
Funkleistung	10 mW
Höhe	294 mm
Länge	78,5 mm
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m

Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Modulation	FM
Montageort	Außenbereich
Nettogewicht	1,781 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	100 dB
Schutzart IP	65
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Sprache Verpackung	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Stromaufnahme	0,225 mA
Zertifizierungen	In Zertifizierung