



Naherungsschalter SIEN-M18B-NS-K-L-PA

Teilenummer: 538326

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	5 mm
Gesicherter Schaltabstand	4,05 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,35 - 0,5 Edelstahl St 18/8 = 0,6 - 1,0 Kupfer = 0,25 - 0,45 Messing = 0,35 - 0,5 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit	0,1 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	0,15 ... 0,75 mm
Max. Schaltfrequenz DC	1.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	≤ 1,8 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	≤ 15 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Kabellange	2,5 m
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Isolierhulle	PVC
Baugroe	M18
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment	2 Nm
Einbauart	bundig
Produktgewicht	127 g
Werkstoffinformation Gehause	PA-verstarkt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	0 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	4