

stumpf

Pultschrank

Serie 2000

Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522004



stumpf Werkzeugschrank Serie 2000

mit Wannentböden und Schubladen



Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 2 Ebene(n) mit Wannentböden
- Traglast je Ebene 50 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Material	Stahlblech
Schranktyp	Pult	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Pulttyp	Pultschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Flügeltür	fahrbar	nein
Höhe	1310 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	500 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Tiefe	500 mm	Unterbau	Sockel
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	50 kg	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	1 Stück	Griff	Drehgriff
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	100 %	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	40,3 kg
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

522035		Stahlboden für Werkstattschrank, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Traglast 30 kg, Aus Stahl
946363		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, In schwarz

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei

222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot