




Technisches Datenblatt

AXK1122

Axialnadellagerkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	110 mm
Dc	145 mm
Dw	4 mm
Lw	11,8 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1122
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81122
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81122
Ea	139,4 mm
Eb	115,5 mm
Poids cage à rouleaux	0,12 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	93,5 kN
C0a	590 kN
Nlim (Fett)	480 U/min
Nlim (Öl)	1.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	31,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	30 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	30 Hz