

Artikelnummer: 156808

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8162, neerlaatbaar, verrijdbaar, 4 schuifladen, B 1000 x D 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8162, neerlaatbaar, verrijdbaar, 4 schuifladen: Dit model van de werkbank uit de serie 8162 is neerklapbaar en verrijdbaar. De werkbank van de serie 8162 biedt ook vier lades en verschillende breedtes. Dit model van de werkbank uit de serie 8162 heeft een chassis met twee vaste en twee zwenkwielen. Deze kunnen via een excentrische hendel aan de rechterkant in- en uitgeklaapt worden. De werkbank uit de Serie 8162 heeft in totaal ook vier lades. Twee daarvan zijn 120 mm of 150 mm hoog. Bij het uitschuiven van het chassis draagt de werkbank van de serie 8162 een oppervlaktebelasting van max. 450 kg, anders is deze 1250 kg. Het 40 mm dikke massief beuken werkblad is geschuurd en geolied. De 650 mm diepe gelaste constructie en de milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs en gentiaanblauw zorgen voor extra ongevoeligheid en stabiliteit. De 880 mm hoge werkbank wordt volledig gemonteerd geleverd. U kunt kiezen uit een breedte van 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm. **Meer details:**

- Mobiel
- Verlaagbaar
- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Plaatstalen legbord, diepte 650 mm, hoogte 620 mm (behalve breedte 750 mm)
- Chassis met 2 vaste en 2 zwenkwielen, die met een excentrische hendel (rechts) kunnen worden in- en uitgeklaapt (excentrische hendel in beide verticale posities).
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- 4 lades: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 2 x 150 mm
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg (met verlengd chassis max. 450 kg)
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- hoogte: 880 mm

