

Pneumatisch betätigte Ventile - Eco-Line

5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4"				Baureihe RV30
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
RV 5231-08 A	Federrückstellung*	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
RV 5232-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
5/3-Wege				
RV 5332-08C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	
RV 5332-08E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	
RV 5332-08P A	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	

* Luftfeder



5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/2"				Baureihe RV40
Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
RV 5241-15 A	Federrückstellung*	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
RV 5242-15 A	Impulsventil	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
5/3-Wege				
RV 5342-15C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	
RV 5342-15E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	
RV 5342-15P A	Mittelstellung belüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	

* mechanische Feder



Mehrfachanschlussplatten für Baureihe RV10 - RV40

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)

Typ	Typ für 5/2-Wege & für 3/2-Wege Ventile	Typ für 5/3-Wege Ventile	Beschreibung
für Baureihe RV10			
V 31-**		V 51-**	Mehrfachanschlussplatte
V 31-BP		V 51-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 31-REP		V 51-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage
für Baureihe RV20			
V 32-**		V 52-**	Mehrfachanschlussplatte
V 32-BP		V 52-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 32-REP		V 52-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage
für Baureihe RV30			
V 33-**		V 53-**	Mehrfachanschlussplatte
V 33-BP		V 53-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 33-REP		V 53-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage
für Baureihe RV40			
V 34-**		V 54-**	Mehrfachanschlussplatte
V 34-BP		V 54-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 34-REP		V 54-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage

* inkl. Schrauben, ohne Dichtung, ** bitte Anzahl Stationen eingeben (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

☛ Bestellbeispiel: V 31- **

Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:

2 Stationen-2	10 Stationen-10
4 Stationen-4	12 Stationen-12
6 Stationen-6	14 Stationen-14
8 Stationen-8		




für 3/2-Wege Ventile



für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010



Festo Taktgeber,
Sicherheits- & Zeitventile finden
Sie in unserem [Online-Shop](#)



Magnetventile
Airtec
ab Seite 750



Pneumatisch betätigte
Ventile YPC
ab Seite 740



Zylinder
ab Seite 830



Schalldämpfer
ab Seite 790



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schläuche
ab Seite 368

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.