

*Bei den km/h-Angaben handelt es sich um berechnete Werte zur Veranschaulichung, die auf vom TÜV Nord ermittelten, maximalen Belastungswerten basieren (Prüfbericht Nr. 35303259-001). Weitere Infos unter www.kroschke.com/anfahrerschutz. Tatsächliche Werte in der Praxis können abweichen. Bei den Angaben handelt es sich ausdrücklich nicht um zugesicherte Produkteigenschaften. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Prüfung durch TÜV-Nord, Messwerte nach TÜV NORD Prüfbericht Nr. 35303259-001

Prüfung durch TÜV-Nord, Messwerte nach TÜV NORD Prüfbericht Nr. 35303259-001						Maximale errechnete Anprallgeschwindigkeit *				
				Messwert Bruch 90° Anprall		90° Anprall	45° Anprall	90° Anprall	45° Anprall	
Produktgruppe	Art. Nr.	Abbildung	Art. Bezeichnung	Newton	Newtonmeter	Hochhubwagen / PKW mit 1.000 kg	Gabelstapler mit 2.500 kg			
Anfahrerschutzwinkel L	6266		Anfahrerschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz pulverbeschichtet,160x1000x6mm,	2540 N	3810 Nm	9,9 km/h	9,9 km/h	6,3 km/h	6,3 km/h	
	6267		Anfahrerschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz pulverbeschichtet,160x1500x6mm							
	70335		Anfahrerschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x400x6mm, PFEILSCHRAFFUR							
	70338		Anfahrerschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x1000x6mm, PFEILSCHRAFFUR							
	130059		Anfahrerschutzprofil,L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz pulverbeschichtet,160x400x6mm							
Anfahrerschutzwinkel U	70341		Anfahrerschutzprofil L-Form,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x1500x6mm, PFEILSCHRAFFUR	16600 N	5976 Nm	12,4 km/h	12,4 km/h	7,9 km/h	7,9 km/h	
	70334		Anfahrerschutzprofil U-Form, zum Aufdübeln, gelb/schwarz pulverbeschichtet, 160x400x160mm							
Flächenschutz	6269		Flächenschutzprofil, zum Aufdübeln, gelb /schwarz pulverbeschichtet, Stahl, 1000x400x6mm	15450 N	5871 Nm	12,3 km/h	14,7 km/h	7,8 km/h	9,3 km/h	
	55593		Flächenschutzprofil, zum Aufdübeln, gelb/schwarz pulverbeschichtet, Stahl, 500x1000mm							
Winkelschiene	86652		Winkelschiene,zum Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,200x100x1000mm	8950 N	1790 Nm	6,8 km/h	8,1 km/h	4,3 km/h	5,1 km/h	
	86649		Winkelschiene,zum Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm							
	86650		Winkelschiene,zum Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x1000mm							
	86651		Winkelschiene,zum Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,200x100x500mm							
Rollstopp	7394		Rollstopp, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø 76mm, 1500mm	>18550 N	>1484 Nm	> 6,2 km/h	> 7,4 km/h	> 3,9 km/h	> 4,7 km/h	
	7392		Rollstopp, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø 76mm, 500mm							
	7393		Rollstopp, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø 76mm, 1000mm							
	46696		Balken - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 500mm							
	46708		Balken - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 1000mm							
	46695		Winkel - Rollstopp Baukastensystem, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 250mm							
Schutzpfosten (X)L	10539		Schutzpfosten L, zum Aufdübeln, ohne Kettenöse, gelb/schwarz, Ø 60mm, 1000mm	1677 N	1459 Nm	6,1 km/h	6,1 km/h	3,9 km/h	3,9 km/h	
	10983		Schutzpfosten XL,z.dübeln,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 76mm,1000mm							
	46570		Schutzpfosten XL,z.betonieren,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 76mm,1000mm							
	46571		Schutzpfosten XL,z.betonieren,feuerverzinkt,Stahl,Ø 76mm,1000mm							
	46118		Schutzpfosten XL,z.dübeln,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 76mm,1000mm							
	11774		Schutzpfosten L, zum Aufdübeln, ohne Kettenöse, rot/weiß, Ø 60mm, 1000mm							
	35559		Schutzpfosten XL,m.2 Ösen,z.Dübeln,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø76mm,1000mm ü.Flor							
	10391		Schutzpfosten XL,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø76mm,1000mm							
	46572		Schutzpfosten Allround L, ohne Kettenöse, z.Einbetonieren,feuerverzinkt, Ø 60mm,1000mm							
	82359		Schutzpfosten Allround L, ohne Kettenöse, zum Aufdübeln,feuerverzinkt, Ø 60mm, 1000mm							
	82360		Schutzpfosten Allround XL,z.dübeln,feuerverzinkt,Stahl,Ø 76mm,1000mm							
	Schutzpfosten XX(X)L		7398							
5510		Schutzpfosten XXL,z.Einbetonieren,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm über Flor								
11334		Schutzpfosten XXL, zum Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, verzinkt, Ø159mm, 1700mm								
11335		Schutzpfosten XXL,z.dübeln,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 159mm,1300mm								
28450		Schutzpfosten XXXL,z.dübeln,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 219mm,1300mm								
35557		Schutzpfosten XXL,m.2 Ösen,z.Einbet.,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm ü.Flor								
35558		Schutzpfosten XXL,m.2 Ösen,z.Dübeln,gelb/schwarz,pulverbe.,Ø159mm,1300mm ü.Flor								
82361		Schutzpfosten Allround XXL,z.dübeln,feuerverzinkt,Stahl,Ø 159mm,1300mm								
46573		Schutzpfosten Allround XXL,z.betonieren,feuerverzinkt,Stahl,Ø 159mm,1300mm								
46554		Schutzpfosten XXXL,z.Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 219mm,1300mm								
46555		Schutzpfosten XXXL,z.Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 219mm,1300mm								
46556		Schutzpfosten XXXL,z.dübeln,rot/weiß,Stahl,pulverbeschichtet,Ø 219mm,1300mm								
U-Schutzwinkel	44190		U-Schutzwinkel, 76 mm	14150 N	9198 Nm	15,4 km/h	18,4 km/h	9,8 km/h	11,6 km/h	
	44016		U-Schutzwinkel z. Aufdübeln gelb, Stahl Ø ca. 108 mm							
90°-Schutzwinkel mobil	10390		90°-Schutzwinkel,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverb.,Ø 76mm,350x1150mm	10550 N	12133 Nm	17,7 km/h	17,7 km/h	11,2 km/h	11,2 km/h	
	10388		90°-Schutzwinkel,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverb.,Ø 76mm,350x250mm							
	10389		90°-Schutzwinkel,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverb.,Ø 76mm,350x650mm							
Schutzwinkel	7352		Schutzwinkel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm	5250 N	6038 Nm	12,5 km/h	12,5 km/h	7,9 km/h	7,9 km/h	
	7350		Schutzwinkel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverbeschichtet,350x250mm							
	7351		Schutzwinkel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverbeschichtet,350x650mm							
	11314		Schutzwinkel,zum Aufdübeln,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x650mm							
	11318		Schutzwinkel,zum Aufdübeln,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm							
	11326		Schutzwinkel,zum Einbetonieren,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x650mm							
Schutzwinkel light	11330		Schutzwinkel,zum Einbetonieren,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1150mm	3950 N	3950 Nm	10,1 km/h	10,1 km/h	6,4 km/h	6,4 km/h	
	7373		Schutzwinkel light,z.dübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1000mm							
Wandschutz	11726		Schutzwinkel light,z.dübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,350x1000mm	13100 N	3930 Nm	10,1 km/h	12,0 km/h	6,4 km/h	7,6 km/h	
	7388		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,1000x300mm							
	7381		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,250x150mm							
	7382		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,500x150mm							
	7383		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,750x150mm							
	7384		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,1000x150mm							
	7385		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,250x300mm							
	7386		Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,500x300mm							
	7387	Wandschutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø60mm,750x300mm								

*Bei den km/h-Angaben handelt es sich um berechnete Werte zur Veranschaulichung, die auf vom TÜV Nord ermittelten, maximalen Belastungswerten basieren (Prüfbericht Nr. 35303259-001). Weitere Infos unter www.kroschke.com/anfahrerschutz. Tatsächliche Werte in der Praxis können abweichen. Bei den Angaben handelt es sich ausdrücklich nicht um zugesicherte Produkteigenschaften. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Prüfung durch TÜV-Nord, Messwerte nach TÜV NORD Prüfbericht Nr. 35303259-001.

Prüfung durch TÜV-Nord, Messwerte nach TÜV NORD Prüfbericht Nr. 35303259-001						Maximale errechnete Anprallgeschwindigkeit *			
				Messwert Bruch 90° Anprall		90° Anprall	45° Anprall	90° Anprall	45° Anprall
Produktgruppe	Art. Nr.	Abbildung	Art. Bezeichnung	Newton	Newtonmeter	Hochhubwagen / PKW mit 1.000 kg	Gabelstapler mit 2.500 kg		
Schutzbügel	10977		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x1150mm	6850 N	7878 Nm	14,3 km/h	17,0 km/h	9,0 km/h	10,7 km/h
	7348		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,300x1150mm						
	7349		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,300x650mm						
	10976		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x1150mm						
	10978		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x650mm						
	10979		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm						
	10980		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,300x250mm						
	10981		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x250mm						
	10982		Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x250mm						
	11315		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,300x650mm						
	11316		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x650mm						
	11317		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm						
	11319		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,300x1150mm						
	11320		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x1150mm						
	11321		Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x1150mm						
	11322		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,300x650(1050)mm						
	11328		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x650(1050)mm						
	11329		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,1000x650(1050)mm						
	11331		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,300x1150(1550)mm						
	11332		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x1150(1550)mm						
	11333		Schutzbügel,zum Einbetonieren,rot/weiß,Stahl,verzinkt,Ø76mm,1000x1150(1550)mm						
	46534	Schutzbügel,zum Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,Ø76mm,300x650(1050)mm							
	46535	Schutzbügel,zum Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x650(1050)mm							
	46536	Schutzbügel,zum Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,Ø76mm,1000x650(1050)mm							
	46567	Schutzbügel,zum Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,Ø76mm,300x1150(1550)mm							
	46568	Schutzbügel,zum Einbetonieren,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,Ø76mm,750x1150(1550)mm							
	46569	Schutzbügel, Einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, Ø76mm, 1000x1150(1550)mm							
	20350	Schutzbügel mit Knieholm, 255mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 750x650mm							
	20351	Schutzbügel mit Knieholm, 255mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 1000x650mm							
	20352	Schutzbügel mit Knieholm, 500mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 750x1150mm							
	20353	Schutzbügel mit Knieholm, 500mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 76mm, 1000x1150mm							
	140004	Schutzbügel mit Knieholm, 255mm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 750x650mm							
	140005	Schutzbügel mit Knieholm, 255mm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 1000x650mm							
	140006	Schutzbügel mit Knieholm, 500mm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 750x1150mm							
	140007	Schutzbügel mit Knieholm, 500mm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 1000x1150mm							
	17858	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 750x650mm							
	17859	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 1000x650mm							
	17951	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 750x1150mm							
	17952	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 1000x1150mm							
	200086	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, 750x650mm							
	200087	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, 1000x650mm							
	200088	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, 750x1150mm							
	200089	Schutzbügel mit Unterfahrschutz, 425mm, z. Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, 1000x1150mm							
	82353	Schutzbügel Allround XL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, pulverb., Ø76mm, 300x650mm							
	82354	Schutzbügel Allround XL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, pulverb., Ø76mm, 750x650mm							
	82355	Schutzbügel Allround xl, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, pulverb., Ø76mm, 1000x650mm							
	82356	Schutzbügel Allround XL, zum Aufdübeln, Stahl, feuerverzinkt, Ø76mm, 300x1150mm							
	82357	Schutzbügel Allround XL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, pulverb., Ø76mm, 750x1150mm							
	82358	Schutzbügel Allround XL, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, pulverb., Ø76mm, 1000x1150mm							
	Schutzbügel light	10995							
10992		Schutzbügel light mit Knieholm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 1000x1000mm							
10993		Schutzbügel light mit Knieholm, z. Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 1500x1000mm							
11718		Schutzbügel light mit Knieholm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 1000x1000mm							
11719		Schutzbügel light mit Knieholm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 1500x1000mm							
11720			Schutzbügel light mit Knieholm, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 2000x1000mm						
42732			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 1000x1400mm						
42736			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 1500x1400mm						
42737			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, Ø 40mm, 2000x1400mm						
42752			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 1000x1400mm						
42756			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 1500x1400mm						
42757			Schutzbügel light, Knieholm, Einbetonieren, rot/weiß, Stahl, Ø 40mm, 2000x1400mm						
82350			Schutzbügel Allround light mit Knieholm, z. Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, Ø40mm, 1000x1000mm						
82351			Schutzbügel Allround light mit Knieholm, z. Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, Ø40mm, 1500x1000mm						
82352			Schutzbügel Allround light mit Knieholm, z. Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, Ø40mm, 2000x1000mm						
Schutzbügel mobil	10387		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 1000x1150m	5500 N	6325 Nm	12,8 km/h	15,2 km/h	8,1 km/h	9,6 km/h
	10379		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 300x250mm						
	10380		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 750x250mm						
	10381		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 1000x250mm						
	10382		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 300x650mm						
	10383		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 750x650mm						
	10384		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 1000x650mm						
	10385		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 300x1150mm						
	10386		Schutzbügel, herausnehmbar, gelb/schwarz, Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76mm, 750x1150mm						