



## Descrizione

Scaffali mobili 1.030 x 1.405 mm, senza contenitori, in robusta lamiera di acciaio verniciata a polvere, utilizzo su due lati, con 18 barre di aggancio per contenitori a bocca di lupo, color

- Senza contenitori e utilizzabile su entrambi i lati
- Magazzino mobile per attrezzi e minuteria, con fondo portaoggetti e manico per una facile movimentazione
- Due rotelle girevoli con freno e due rotelle fisse - Portata max. 750 kg
- Rivestimento in polvere
- robusta e stabile struttura in lamiera d'acciaio fissata con viti, con barre di aggancio
- Con 18 barre di aggancio - larghezza 1.016 mm
- Portata 40 kg per barra di aggancio
- Massima dotazione di contenitori a bocca di lupo per ciascuna barra di aggancio: 9 PS/PP misura 1, 9 PS/PP misura 2, 6 PS/PP misura 3, 4 PS/PP misura 4
- b=larghezza=1.030 mm    h=altezza=1.405 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>783150</b>
GTIN	<b>4007228783155</b>
Tariffa doganale	<b>94032080</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>

Colore	<b>grigio chiaro</b>
Peso (kg)	<b>45,95</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>1</b>
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>45,95</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228957624</b>

### Pallet

P x L x A (mm)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
----------------	------------------------

Peso lordo pallet (kg)	<b>0,0</b>
------------------------	------------