

Artikelnummer: 32643

Kurzbeschreibung: Komplettregal MBR 3000, Anbaufeld, 5 schräge Fachebene, 2278 x 500 x 1292 mm

Langbeschreibung: Die Regale erlauben die sichere Aufnahme jeglicher Kästentypen mit den unterschiedlichsten Abmessungen und sind daher universell einsetzbar. Die hohe Tragfähigkeit von max. 2,5 t je Feld, ihre Flexibilität durch Kombination von Grund- und Anbaufeldern zu Regalzeilen sowie die kostengünstige Bauweise mit durchgängig verzinkten Bauteilen aus dem System R 3000 sind signifikante Merkmale dieser Materialbereitstellung-Regale aus dem Hause SSI Schäfer. Vormontierte Regalrahmen und Systembauteile, die schraubenlos zusammengefügt werden, sorgen für einen schnellen Aufbau der Regale. Bei den schräg angeordneten Ebenen stoppt eine Anschlagtraverse die Behälter sicher. Die Seitenführungen an den Regalstirnseiten verhindern das Herausfallen zwischen den Regalständern. Die [em]Anbaufelder[/em] bestehen aus 1 vormontiertem Rahmen, 3 oder 5 Fachböden, 3 oder 5 Längs- und 3 oder 5 Anschlagtraversen und 2 Abschlusskappen. Die Anzahl der Böden, Längs- und Anschlagtraversen richtet sich nach der Höhe.

Die Fachböden sind im Raster von 53 mm höhenverstellbar
schräge Fachebenen sorgen für die zwangsläufige Kastenzuführung
und verbessern den Einblick sowie die Greifsituation an der
Entnahmeseite

auch geeignet für den Einsatz in ESD-Bereichen zum Schutz hochwertiger elektronischer Bauteile

max. Schräglage der Fachböden: 18°

max. Feldlast: 2500 kg

Tragkraft/Boden bei gleichmäßig verteilter Last

Tiefe = Nutztiefe

Breite = lichte Feldbreite

Lieferung ohne Kästen

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941106385

