

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Modell SP130**

**Intact Solar-Power**

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	130 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	23,4 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	34,3 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	8,5 ltr.
Ausführung	weißer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	Bodenleiste B0
Abmessungen	348 x 175 x 284 mm (l x b x h)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Entgasung über Schraubstopfen
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	ja, 300 Zyklen nach IEC 254-1
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen oder gefüllt

