

Bedrunka + Hirth Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt, Traglast 100 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Ablageböden, Verschließbar mit Zylinderschloss



bedrunka+hirth
Klassische Werkbank - 100% Stahl-Lack-Struktur

Artikelnummer: 225705



Bedrunka + Hirth Werkbank

unverzichtbar im Werkstattalltag

Werkbank


- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 100 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Ablageböden
- links 3 Schubladen
- rechts 2 Ablageböden
- Schubladen Höhe 3x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste

- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Nutzbreite Schublade | 600 mm |
| Tischtyp | Werkbank | Nutztiefe Schublade | 600 mm |
| Gestellausführung | 4 Füße | Schubladentraglast | 100 kg |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszug Schublade | 100 % |
| Höhe | 860 mm | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Rollenführung |
| Breite | 1500 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tiefe | 750 mm | Griff | Griffleiste |
| Stärke Platte | 40 mm | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| Traglast | 100 kg | Material Platte | Buche-Multiplex |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Platte | geölt |
| elektrisch leitend | nein | Farbe Platte | Buche |
| Werkbank Ausstattung | 3 Schubladen, 2 Ablageböden | Material Gestell | Stahl |
| Unterbauten links | 3 Schubladen | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Unterbauten rechts | 2 Ablageböden | fahrbar | nein |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | Garantie | 3 Jahre |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x200 mm | Gewicht | 150 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 504389 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 8 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 200 mm |
| 504393 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 10 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 200 mm |
| 504395 |  | Riffelgummi-Matte für Schublade, Breite x Tiefe 600 x 600 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |

| | | |
|--------|---|--|
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |