

Halogenlampe Xenon Kerzenform 35x100mm, E14 240V 28W/827 300lm 2000h matt

Artikel-Nr. 42878

Lampenleistung:	28 W
Lampenspannung:	240 - 240 V
Lichtstrom:	300 lm
Sockel:	E14
Lampenform:	Kerze
Gedrehtes Glas:	Nein
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	100 mm
UV-Schutz:	Ja
Brennstellung:	beliebig
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	matt
Farbtemperatur:	2700 K
Energieeffizienzklasse:	C
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h



Halogenlampe Xenon Kerzenform 35x100mm Xenon Halogen-Kerzenlampe, E14, matt, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Sofortstart, volle Lichtausbeute nach dem Einschalten. Doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Glühlampen. Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: C
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 28
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 04.02.2014 08:47:40



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.