

## MILANDOS 4



### Deckeneinbauleuchte schwarz 3000K 45°

Die MILANDOS Deckeneinbauleuchte überzeugt mit ihrem kompakten Design und den innovativen Beleuchtungseigenschaften. Dabei kann sie vor allem mit einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 von 60.000 glänzen. Durch einen UGR von 16 erzeugt sie ein blendfreies Licht. Das schlichte Design der aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten Deckeneinbauleuchte fügt sich stilvoll in jeden Raum ein. Der Strahler lässt sich auch noch schnell und leicht installieren. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005408
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8 W
Umgebungstemperatur	30 °C
Lumen	520 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Risikogruppe	1
Länge	13.6 cm
Breite	5.6 cm
Höhe	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

## Lichtquelle

1078215	
998089	

## Zubehör

1007213	LED Treiber 10W , 700-mA, PHASE, inkl. Zugentlastung
1002423	LED Treiber MEDO 300 , dimmbar DALI/1-10V

<b>Bruttogewicht</b>	0.268 kg
<b>Ausschnittsform</b>	quadratisch
<b>Einbaulänge</b>	13 cm
<b>Einbaubreite</b>	4.9 cm
<b>Einbautiefe</b>	7 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	217