

Artikelnummer: 97194

Kurzbeschreibung: Griffroller mit 2 Ladeflächen, L 600 x B 500 mm

Langbeschreibung: Griffroller mit 2 Ladeflächen, L 600 x B 500 mm: Dieser Griffroller mit 2 Ladeflächen ist ideal für kleinere Lastentransporte in engen Räumen und Gängen. Besonders wendig und leicht zu bedienen, hilft der Griffroller mit 2 Ladeflächen kleinere Warenlieferungen mühelos zu transportieren. Dieser Griffroller mit 2 Ladeflächen ist ein unverzichtbarer Begleiter bei kleineren Gegenständen, die durch schmale Gänge transportiert werden müssen. Aufgrund seiner Breite ist der Griffroller ideal für Transporte durch enge Gänge. Seine 2 Ladeflächen bestehen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor und bieten ausreichend Platz für Ordner, Kisten und ähnliche Gegenstände. Beide Lenkrollen sind mit Vollgummibereifung im Rollenlager. Die Feststeller an den Lenkrollen sind gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 geprüft und erleichtern das Be- und Entladen des Griffrollers. Die nicht drehbaren Bockrollen mit Vollgummibereifung im Rollenlager geben zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Das pulverbeschichtete Stahlrohr-Gehäuse in RAL 5010 enzianblau ermöglicht es auf dem Griffroller mit 2 Ladeflächen Waren mit einem Gesamtgewicht von bis zu 200 kg zu transportieren. Technische Details: Ladefläche L x B: 600 x 500 mm



Aussenmaß L x B: 900 x 500 mm

Etagenhöhe: 190 / 720 mm

Schiebegriffhöhe: 950 mm

Rad im a'Öœ: 125 mm

Stahlrohr im a'Öœ: 26,9 x 1,75 mm

Tragkraft: 200 kg

Eigengewicht: 18

kg

EAN/GTIN: 4250448502833