

## Impugnature fisse · DIN 39 24450.0136



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio tornito, zincato e passivato

### Disegno




fig. 1




fig. 2





fig. 3

### Caratteristiche

Dimensioni		SW	[g]	Codice					
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>				d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	
[mm]							[mm]		
Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio									
36	M16	22	112	26	14	8	509	24450.0136	

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.