

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE213ABS1



A



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenerunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ 3D HeiBluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Nein
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 33.4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, HeiBluft sanft, HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 EAN-Nummer: 4242003799550
 Anzahl der Innenräume: 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 95.3 %
 Anschlusswert: 11400 W
 Absicherung: 3*16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE213ABS1

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

Komfort

- LED-Display rot
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung

Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

