

**Serie 6, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm, Edelstahl (mit
Antifingerprint)
KSV36AIDP**



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

- KSZ10010 Snackbox
- KSZ10030 Flaschenablage
- KSZ39AL00 Verbindungssatz inox

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält
frische Lebensmittel bis zu zweimal länger
frisch**

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 93 kWh/annum
 Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
 Volumen der Kaltlagerfächer: 346 l
 Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1860 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 67.1 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Links wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005222186
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KSV36AIDP
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Freistehend
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



Serie 6, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KSV36AIDP

- 3 x Eierablage
- SONDERZUBEHÖR**
- Wandabstandshalter

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5
Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger
frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V



Zubehör

Serie 6, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KSV36AIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
 b Breite
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm