

Produktdatenblatt

Stockholm

1140/42KV/42KVS

duraplus®



Schnellstift



Artikelnummer	2783221
EAN-Code	4012789190458
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständigkeit	4
Türdicke	37-42 mm
Vierkantmaß	8 mm
Stiftstärke WC	8 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Schlitzkopf/Olive
Farbe	F9 Aluminium stahlfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	20

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

