

Rhewa balance compteuse 900 937C/15

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 280 x 220 mm,
plage de pesage entre 0 et 15 kg,
Lisibilité par incréments de 0,5 g

Numéro d'article: 159172



Rhewa Balance compteuse 900 937C/15

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance compteuse 900 937C/15

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 280 x 220 mm
- plage de pesage entre 0 et 15 kg
- Lisibilité par incréments de 0,5 g
- temps d'établissement entre 1 et 2 secondes
- avec les fonctions étalonnage, quantité, addition, plage de tolérance, Auto-Off
- 3 affichages LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement sans fil
- hauteur x largeur x profondeur 130 x 320 x 290 mm

type de balance	balance compteuse	équipement balance	3 affichages LC
étalonnable	non	hauteur	130 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	largeur	320 mm
largeur de plateforme	280 mm	profondeur	290 mm
profondeur de plateforme	220 mm	fonction de comptage des pièces	oui
plage de pesage	0-15 kg	étalonnage	oui
lisibilité	0,5 g	installation	table
temps d'établissement	1-2 s	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
balance fonctions	étalonnage, quantité, addition, plage de tolérance, Auto-Off	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Marque selon le registre allemand	Rhewa
alimentation	fonctionnement sans fil	Poids	4 kg
durée de charge de la batterie	20 h		

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample