

WSM

abri fumeurs

640

hexagonal, hauteur x largeur x profondeur 3046 x 3448 x 3448 mm, toit en polycarbonate en transparent, structure en acier galvanisé avec revêtement RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 215291

WSM Abri fumeurs 640


abri fumeurs

- hexagonal
- hauteur x largeur x profondeur 3046 x 3448 x 3448 mm
- charge de neige 100 kg/m²
- toit en polycarbonate en transparent
- structure en acier galvanisé avec revêtement RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté






Détails techniques

équipement d'extérieur	toit de protection	couleur du toit	transparent
type de toit de protection	abri fumeurs	matériau de châssis	acier
hauteur	3046 mm	surface de châssis	galvanisé // revêtu
largeur	3448 mm	couleur du châssis	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	3448 mm	forme	hexagonal
charge de neige	100 kg/m ²	livraison	démonté
matériau de toiture	polycarbonate	Poids	450 kg

Accessoires

215295		Table pour abri fumeurs, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5010 bleu gentiane
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
504036		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 620 x 250 x 250 mm, poubelle capacité 17 l, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied