

## Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526240



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 805 x 695 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures





- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	armoire	grille de compartimentage longit	50 mm
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	rail télescopique
matériau	acier	extension tiroir	100 %
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	805 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	champ d'inscription	cadre pour étiquettes
nombre de tiroirs	6 pièce	verrouillable	oui
tiroir réglable en hauteur	25 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 150 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	75 kg	garantie	5 années
grille de compartimentage transv	30 mm	Poids	116 kg

## Accessoires

501090		cloison de séparation, 2 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 700 mm
501091		cloison de séparation, 2 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 700 mm
501105		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501106		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 700 mm
501107		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 11 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 700 mm
501145		kit de bacs de rangement, composé de 30 bacs, 18 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501158		kit de bacs de rangement, composé de 21 bacs, 21 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 700 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 700 mm
501167		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur 700 mm, en noir
501171		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 700 mm, largeur x profondeur 700 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite

532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

### Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge