

diabie de manutention en aluminium

RuXXac Business XL

force 125 kg, pelle largeur x profondeur 490 x 410 mm, pliage rapide pour un gain de place, roues avec bandage polymère

Numéro d'article: 998786



Diabie pliant RuXXac Business XL

Business XL

diabie de manutention en aluminium

- force 125 kg
- pelle largeur x profondeur 490 x 410 mm
- hauteur x largeur 1130 x 490 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium/acier/plastique
- avec poignée étrier rabattable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 180 mm
- moyeu avec palier à rouleaux
- 2 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention diabie de manutention

pneumatique polymère

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| type de diable de manutention | diable de manutention | Ø de roue | 180 mm |
| charge | 125 kg | roulement | palier à rouleaux |
| largeur de pelle | 490 mm | poignée de sécurité | non |
| profondeur de pelle | 410 mm | hauteur | 1130 mm |
| matériau | aluminium/acier/plastique | hauteur de rabattage | 730 mm |
| rabattable | oui | largeur | 490 mm |
| fonction rabattable | pliage rapide pour un gain de place | largeur de rabattage | 490 mm |
| patins pour escaliers | non | garantie | 2 années |
| protection de la charge | courroie de serrage | Poids | 6,8 kg |

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein